

## Продукти за еластично уплътнение




### WIE GUMMI BAD SILICON

**(Санитарен силиконов  
уплътнител )**

Алкоксил-силикон със  
силикон от най-високо  
качество за санитарни  
фуги.

### Характеристика на продукта

WIE GUMMI BAD-SILICON отговаря на на-  
високите стандарти за запушване на фуги в  
бани, душ-кабини, тоалетни и кухни. Също за  
акрилни вани. Лесно се изглажда. Без  
неприятна миризма. Добър повърхностен  
блясък. Поддържа гумоподобна еластичност  
дълги години. Устойчив на UV лъчи.  
Възпрепятства образуването на плесен и  
бактерии (без прозрачния). Повече от 20 цвята  
за бани и кухни.



Лесен за работа без мирис

### Приложение

За перманентно еластично уплътняване на съединения, разширения и ъглови фуги в бани, душ-кабини, кухни, мокри помещения.

## Видове основи и подготовката им

Подходящи повърхности :	Керамика, емайл, стъкло, метали, дърво, PVC, акрил, бетон, мазилка, зидария, добре прилепваща боя. Издръжлива на натоварване, чиста, обезмаслена, суха.
Подготовка :	Покрийте ръбовете около фугите с лента. Леко изшкурете металите и синтетичните материали. Отстранете мазнините със спирт. Грундирайте абсорбиращите основи, разположени в професионални мокри зони и на открито с грунд WIE GUMMI VORANSTRICH.

## Работа с материала



**1**

Откъснете дюзата над нареза. Завийте накрайника и изрежете края му под ъгъл с желаната широчина на фугата.



**2**

Изстискайте уплътнителя по фугата със запушващ пистолет.



**3**

Заглаждайте уплътнителя в рамките на 10 минути с намокрени пръсти или със шпатула (смесете 10% безцветен течен детергент с вода).



**4**

Махнете лентата. Изгладете ръбовете на фугите.

## Данни за продукта

**Разход:** ок. 25 ml/m при фуга 5x5 мм. **Покривна способност (310 ml):** около 12 m за фуга 5x5 mm **Широчина на фуга:** 5-35 mm. **Температура на нанасяне:** 0-40 °C. **Време за образуване на ципа:** ок. 15 минути.

**Скорост на вулканизация:** 2-3 мм на ден. **Капацитет натоварване за душ-кабини/- постоянно натоварване:** след 24 часа/след 7 дни.

**Капацитет постоянно разширение:** 25%. **Еластичност по DIN EN 27389:** еластична с възвръщаемост > 90 %. **Относително удължаване при скъсване (по DIN EN 28339):** > 120% (bei -20 °C); ca. 200% (bei +20 °C).

**Напрежение на опън 100 % (по DIN EN 28339):** ca. 0,35 N/mm<sup>2</sup>.

**Температурна устойчивост:** -40 °C до макс. 150 °C. **Съставки:** силиконов полимер, силиконов омекотител, свързан с алкоксил, високо разсейваща се силициева киселина, предотвратява образуването на плесен, свързващ препарат, стабилизатор, катализатор, оцветители.

Прозрачен вид: без предотвратяване образуването на плесен, оцветители. **Опаковка:** 310 ml. **Цветове:** жълта анемония, антрацит, бахамско бежово, балийско кафяво, бермудско синьо, карамел, котто червено, минзухарено синьо, сиво, жасминово кремаво, манхатън, ментово зелено, средно кафяво, пергамент, червеникавокафяво, сребърно сиво, каменно сиво, прозрачно, бяло, наситено синьо.

**Съхранение:** 12 месеца. Съхранявайте на сухо място.

### **Моля да се има предвид**

- Не се боядисва
- Да не се допуска контакт с битумни материали.
- В подводни зони използвайте LUGATO SUPER DICHT, а за естествен камък – LUGATO MARMOR + GRANIT SILICON